


**Gyors vastagságmérők, Méréstartomány: 0-10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Árucikk kategória	42C

**Leírás****Kivitel:**

Gyors vastagságmérő elemelő gombbal (a mérőerő független a felhasználótól), zsebméretben.

Edzett és köszörült mérőfelületek.

Leppelt mérőfelületek.

Kalibrálás: C6

Leolvasás: 0,01 mm

Hibahatár: 0,03 mm

Mérőfelület  $\varnothing$ : 5,9 mm

Kinyúlás: 15 mm

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 10 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
Mérőfelület $\varnothing$	5,9 mm
Kinyúlás	15 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Termék fajtája	Gyors vastagságmérők
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C6

## Szolgáltatások

Kalibrálás Gyors vastagságmérők	013820
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Gyors vastagságmérők	011310
Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 200	023420 200
DAkKS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 30	023430 30