



## Állítható szorítóvas hajlított, Horonyszélesség a: 22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370720 22
GTIN	4020772071325
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő!).

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	22/M20×160
Horonyszélesség a	22 mm
Horony hossza f	70 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága	59 mm
Szorítási magasság h	43 - 92 mm
Magasság H	30 mm

Hossz L	200 mm
Szélesség B	22 mm
Típus	6316V
Termék fajtája	Szorítóvas