

**Villás szorítóvas, Horonyszélesség×teljes hossz: 26X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370800 26X250
GTIN	4020772070786
Árucikk kategória	35A

Leírás**Szabvány:****DIN 6315 C****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, lakkozva.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M24
Horonyszélesség	26 mm
Teljes hossz	250 mm
Toldal Ø	38 mm
Magasság H	40 mm
Szélesség B	70 mm
Típus	6315C
Termék fajtája	Szorítóvas