

HOLEX**Hézagmérő tekercs 12,7 mm×10 m, Szénacél, Vastagság: 0,1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478504 0,1
GTIN	4045197524164
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

C-acél – szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. **(0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).**

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál alátétfóliaként, mindenfajta tűrés méréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Műszaki leírás

Vastagság	0,1 mm
Hibahatár	±4 µm

Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Alapanyag	Szénacél
Tekercs hossza	10 m
Tekercs szélessége	12,7 mm
Termék fajtája	Hézagmérő szalag