

Kroepelin
Längenmesstechnik**Külső tapintókaros mérőóra csövekhez, Méréstartomány: 0-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar utánállítható keményfém gömb mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 20 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	80 mm
Minimális furat Ø	10 mm
Mérőóra Ø	65 mm
HM tapintógömb Ø	1,5 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Hibahatár	0,03 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg

Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S