



Gyors vastagságmérők, Méréstartomány: 0-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Gyors vastagságmérő elemelő karral (a mérőerő független a felhasználótól). Könnyűszerkezetes, lakkozott váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 10 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérőfelület Ø	10 mm
Kinyúlás	50 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	0,015 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Termék fajtája	Gyors vastagságmérők
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	C6

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max.
méréstartomány 30

023430 30

Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány
200

023420 200