

**Gyors vastagságmérők, Méréstartomány: 0-10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 438210 0-10   |
| GTIN              | 4045197204356 |
| Árucikk kategória | 42C           |

**Leírás****Kivitel:**

Gyors vastagságmérő elemelő karral (a mérőerő független a felhasználtól). Könnyűszerkezetes, lakkozott váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.  
Leppelt mérőfelületek.

**Műszaki leírás**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Méréstartomány | 0 - 10 mm            |
| Leolvasás      | 0,01 mm              |
| Hibahatár      | 0,02 mm              |
| Mérőfelület Ø  | 10 mm                |
| Kinyúlás       | 30 mm                |
| Szabvány       | Gyári szabvány       |
| Termék fajtája | Gyors vastagságmérők |
| Méréstechnika  | analóg               |

|            |              |
|------------|--------------|
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | C6           |

### Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 200                             | 023420 200 |
| Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm | 023000 10  |
| DAkKS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány 30                        | 023430 30  |