

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Belső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 30-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438950 30-50
GTIN	2050001036872
Árucikk kategória	46Q

**Leírás****Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Műszaki leírás**

Maximális horonymélység	7 mm
HM tapintógömb Ø	1 mm
Minimális horonyszélesség	1,5 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	80 mm
Méréstartomány	30 - 50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
Mérőóra Ø	65 mm
Kalibrálás	C7
IP védettség osztály	IP 65

Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S