

HOLEX**Hézagmérő tekercs 12,7 mm×10 m, Szénacél, Vastagság: 0,2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 478504 0,2 |
| GTIN | 4045197524188 |
| Árucikk kategória | 42H |

Leírás**Kivitel:**

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

C-acél – szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. **(0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).**

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál alátétfóliaként, mindenfajta tűrés méréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|--------|
| Vastagság | 0,2 mm |
| Hibahatár | ±6 µm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Tűrés | T3 |
| Alapanyag | Szénacél |
| Tekercs hossza | 10 m |
| Tekercs szélessége | 12,7 mm |
| Termék fajtája | Hézagmérő szalag |