

**Villás szorítóvas, Horonyszélesség×teljes hossz: 11X125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Szabvány:****DIN 6315 C****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, lakkozva.

**Műszaki leírás**

Horonyszélesség	11 mm
Toldalat Ø	16 mm
Felfogó csavarokhoz	M10
Teljes hossz	125 mm
Magasság H	20 mm
Szélesség B	30 mm
Típus	6315C
Termék fajtája	Szorítóvas