



Vastagságmérő készülék, Méréstartomány: 0-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	438280 0-20
GTIN	4031452200034
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Vastagságmérő készülék nyomókarral. Erős, ergonomikus váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 20 mm
Leolvasás	0,1 mm
Mérőfelület Ø	10 mm
Kinyúlás	50 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	0,05 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Termék fajtája	Gyors vastagságmérők
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás

C6

SzolgáltatásokDAkkS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max.
méréstartomány 30

023430 30

Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. méréstartomány
200

023420 200