



Vastagságmérő készülék, Méréstartomány: 0-30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	438280 0-30
GTIN	4031452200041
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Vastagságmérő készülék nyomókarral. Erős, ergonomikus váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 30 mm
Leolvasás	0,1 mm
Mérőfelület Ø	10 mm
Kinyúlás	50 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	0,05 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Termék fajtája	Gyors vastagságmérők
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás

C6

Szolgáltatások

Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. mérésstartomány 200

023420 200

DAkS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. mérésstartomány 30

023430 30