


**Digitális külső tapintókaros mérőóra gömb mérőérintkezővel,
Méréstartomány: 0-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438575 0-50
GTIN	2050001743121
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret, 497440 sz. adatkábel.

Műszaki leírás

Kijelzett érték ugrások	0,02 mm
Mérőerő	0,9 - 1,2 N
Mérőérintkező hossza felül Hb	30 mm
HM tapintógömb Ø	3 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	167 mm

Mérőérintkező hossza alul Hf	30 mm
Méréstartomány	0 - 50 mm
Ismétlési pontosság	0,04 mm
Hibahatár	0,06 mm
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081561 LR3
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB-interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/438575-0-50>