

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal, Méréstartomány:  
15-65mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 438953 15-65  |
| GTIN              | 2050001743138 |
| Árucikk kategória | 46Q           |

**Leírás****Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Műszaki leírás**

|  |            |
|--|------------|
| Minimális horonyszélesség                    | 2,5 mm     |
| Méréstartomány                               | 15 - 65 mm |
| Leolvasás                                    | 0,05 mm    |
| Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 188 mm     |
| Maximális horonymélység                      | 4,5 mm     |
| HM tapintógömb Ø                             | 1,5 mm     |
| Hibahatár                                    | 0,05 mm    |
| Mérőóra Ø                                    | 66 mm      |
| Kalibrálás                                   | C7         |
| IP védettségi osztály                        | IP 65      |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Szabvány       | Gyári szabvány             |
| Méréstechnika  | analóg                     |
| Termék fajtája | Belső tapintókaros mérőóra |

## Szolgáltatások

|   |          |
|---|----------|
| DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S | 023460 S |
| KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S       | 023450 S |