


Kroepelin
Längenmesstechnik**Belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal, Méréstartomány:
40-90mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Minimális horonyszélesség	3,3 mm
HM tapintógömb Ø	2 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	192 mm
Leolvasás	0,05 mm
Maximális horonymélység	8 mm
Méréstartomány	40 - 90 mm
Hibahatár	0,05 mm
Mérőóra Ø	66 mm
Kalibrálás	C7
IP védettségi osztály	IP 65

Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S