



## Hézagmérő tekercs 50 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,02mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	478525 0,02
GTIN	2050001054036
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

**C-acél** – szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. **(0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).**

#### Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

#### Tartalom:

0,8 mérettől szállítás tekercsben / gyűrűn.

### Műszaki leírás

Vastagság	0,02 mm
Hibahatár	±2 µm

Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	Szénacél
Tekercs hossza	5 m
Tekercs szélessége	50 mm
Termék fajtája	Hézagmérő szalag