


Kroepelin
Längenmesstechnik**Belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal, Méréstartomány:
70-120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőóra továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	192 mm
Leolvasás	0,05 mm
HM tapintógömb Ø	2 mm
Minimális horonyszélesség	3,3 mm
Maximális horonymélység	8 mm
Méréstartomány	70 - 120 mm
Hibahatár	0,05 mm
Mérőóra Ø	66 mm
Kalibrálás	C7
IP védettségi osztály	IP 65

Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S