

Garant**Csigafúró keményfémbetétes, bevonat nélkül, Ø DC h8: 5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 121150 5 |
| GTIN | 4045197471321 |
| Árucikk kategória | 11E |

Leírás**Kivitel:**

Keményfém lapkával ellátva. Csúcsok közötti köszörüléssel. Szár menesztőlapokkal szorítóhüvelyekben történő használatra.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Forgácshorony hossza L_c | 28 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Előtolás f acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm/ford, |
| Névleges Ø D_c | 5 mm |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Teljes hossz L | 63 mm |
| Szabvány | DIN 8037 |
| Ajánlott Maximális furatmélység L_2 | 20,5 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámananyag | HM K20 |
| Csúcsszög | 118 fok |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |

Termék fajtája

Csigafúró

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Alu > 10% Si | alkalmas | 140 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| GG(G) | alkalmas | 90 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 140 m/min | N |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |