



Villás szorítóvas, lépcsős, Horonyszélesség a: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370810 10
GTIN	4020772073183
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél, festett.

Felhasználás:

A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

Alapanyag:

Csavarszilárdság 8.8.

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (lásd 375300 sz.).

Műszaki leírás

A csúcs horonyvégtől mért e távolsága	70 mm
Horonyszélesség a	10 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	101080 méret
Szorítási magasság h	8 - 37 mm
Hossz L	100 mm

Magasság H	20 mm
Szélesség B	30 mm
Típus	6315V
Termék fajtája	Szorítóvas