

**Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 26X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371000 26X250
GTIN	4020772070106
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M24
Magasság	35 mm
Horonyszélesség	26 mm
Teljes hossz	250 mm
Szélesség	70 mm
Típus	6314
Szabvány	DIN 6314
Termék fajtája	Szorítóvas