



Villás szorítóvas letörve, DIN 6315 B, Horonyszélesség×teljes hossz: 18X200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371600 18X200
GTIN	4020772070533
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M16; M18
Szélesség	48 mm
Teljes hossz	200 mm
Magasság	30 mm
Horonyszélesség	18 mm
Típus	6315B
Szabvány	DIN 6315 B
Termék fajtája	Szorítóvas