

Kúpos szorítóhüvely menetfúrókhoz, MK/Ø: 1/5



Rendelési adatok

Rendelés száma	345000 1/5
GTIN	4045197311597
Árucikk kategória	37E

Leírás

Kivitel:

Edzett, furat és külső kúp köszörült.

Felhasználás:

Hengeres menetfúrók és dörzsárak befogására négyszög-menesztéssel.

Szabvány:

DIN 6328

Alkalmazás:

Állítóhüvelyekbe, lengőtartókba, betétekbe és többorsós automatákba történő befogáshoz, szorosan egymás mellett lévő orsók esetén.

Figyelem:

Marási munkákhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

Szár Ø-höz	5 mm
Szár □-höz	3,8 mm
Termék fajtája	Szorítópatron