



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 26X315mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 371400 26X315 |
| GTIN | 4020772070953 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------|
| Horonyszélesség | 26 mm |
| Teljes hossz | 315 mm |
| Felfogó csavarokhoz | M24 |
| Magasság | 40 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Típus | 6315GN |
| Szabvány | DIN 6315 GN |
| Termék fajtája | Szorítóvas |