

**Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 9X60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371000 9X60
GTIN	4020772070014
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M8
Horonyszélesség	9 mm
Magasság	12 mm
Teljes hossz	60 mm
Szélesség	25 mm
Típus	6314
Szabvány	DIN 6314
Termék fajtája	Szorítóvas