

**Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 9X100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Szélesség	30 mm
Felfogó csavarokhoz	M8
Teljes hossz	100 mm
Horonyszélesség	9 mm
Magasság	15 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas