



## Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 33X315mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

### Műszaki leírás

Horonyszélesség	33 mm
Felfogó csavarokhoz	M30
Teljes hossz	315 mm
Szélesség	80 mm
Magasság	50 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas