



Villás szorítóvas, lépcsős, Horonyszélesség a: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370810 14
GTIN	4020772073206
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél, festett.

Felhasználás:

A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

Alapanyag:

Csavarszilárdság 8.8.

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (lásd 375300 sz.).

Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1412100 méret
Horonyszélesség a	14 mm
A csúcs horonyvégtől mért e távolsága	90 mm
Szorítási magasság h	10 - 45 mm
Hossz L	125 mm

Magasság H	25 mm
Szélesség B	40 mm
Típus	6315V
Termék fajtája	Szorítóvas

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 12 mm	370750 12
--------------------------------------------	-----------