

**Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 11X80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371000 11X80
GTIN	4020772070021
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

**Műszaki leírás**

Felfogó csavarokhoz	M10
Szélesség	30 mm
Horonyszélesség	11 mm
Magasság	15 mm
Teljes hossz	80 mm
Típus	6314
Szabvány	DIN 6314
Termék fajtája	Szorítóvas