



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 11X125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Horonyszélesség	11 mm
Magasság	20 mm
Szélesség	30 mm
Teljes hossz	125 mm
Felfogó csavarokhoz	M10
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas