



Villás szorítóvas, lépcsős, Horonyszélesség a: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370810 16
GTIN	4020772073244
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél, festett.

Felhasználás:

A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

Alapanyag:

Csavarszilárdság 8.8.

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (lásd 375300 sz.).

Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1616125 méret
A csúcs horonyvégtől mért e távolsága	110 mm
Horonyszélesség a	16 mm
Szorítási magasság h	13 - 58 mm
Hossz L	160 mm

Magasság H	30 mm
Szélesség B	50 mm
Típus	6315V
Termék fajtája	Szorítóvas

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm	370750 16
--	-----------