

**Szorítóvas, könnyű, Horony×szorítócsavar hossza: 20X200 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Árucikk kategória	35A

Leírás**Előny:**

A könnyűszerkezetes felépítés miatti rendkívül nagy súlycsökkenés következtében ez a szorítóvas az összes egyéb felhasználáson felül forgó befogási feladatokhoz is alkalmazható. Nincs szükség további szorító alátétekre a szükséges szorítási magasság eléréshez.

Tartalom:

Kompletten, szorítócsavarokkal, DIN 787

Figyelem:

A 370840 sz. állítócsavart külön kell megrendelni.

Szorítási magasság h: 16 - 89,5 mm

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.: 2020200 méret

Hossz L: 200 mm

Szélesség B: 49 mm

Magasság H: 44 mm

Menet G: M20

Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	2020200 méret
Szorítócsavar hossza	200 mm

Menet G	M20
Horonyszélesség a	20 mm
Szorítási magasság h	16 - 89,5 mm
Hossz L	200 mm
Szélesség B	49 mm
Magasság H	44 mm
Típus	6311
Termék fajtája	Szorítóvas

Tartozék

Támasztó csavar Menet G × hossz L 16X55	370840 16X55
Támasztó csavar Menet G × hossz L 16X90	370840 16X90
Támasztó csavar Menet G × hossz L 20X109	370840 20X109
Támasztó csavar Menet G × hossz L 24X137	370840 24X137
Támasztó csavar Menet G × hossz L 12X49	370840 12X49
Támasztó csavar Menet G × hossz L 12X94	370840 12X94
Támasztó csavar Menet G × hossz L 10X39	370840 10X39
Támasztó csavar Menet G × hossz L 20X69	370840 20X69
Támasztó csavar Menet G × hossz L 30X180	370840 30X180
Támasztó csavar Menet G × hossz L 24X87	370840 24X87