



## Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

### Műszaki leírás

Magasság	25 mm
Teljes hossz	160 mm
Felfogó csavarokhoz	M12; M14
Horonyszélesség	14 mm
Szélesség	40 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas