

**Villás szorítóvas letörve, DIN 6315 B, Horonyszélesség×teljes hossz:
22X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371600 22X250
GTIN	4020772070564
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Felfogó csavarokhoz	M20; M22
Magasság	40 mm
Szélesség	62 mm
Horonyszélesség	22 mm
Típus	6315B
Szabvány	DIN 6315 B
Termék fajtája	Szorítóvas