



## Villás szorítóvas, lépcsős, Horonyszélesség a: 18mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370810 18
GTIN	4020772073251
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Nemesíthető acél, festett.

**Felhasználás:**

**A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.**

**Alapanyag:**

Csavarszilárdság 8.8.

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (lásd 375300 sz.).

### Műszaki leírás

A csúcs horonyvégtől mért e távolsága	110 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1816125 méret
Horonyszélesség a	18 mm
Szorítási magasság h	13 - 56 mm
Hossz L	160 mm

Magasság H	30 mm
Szélesség B	50 mm
Típus	6315V
Termék fajtája	Szorítóvas

## Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm	370750 16
--	-----------