

**Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371000 14X125
GTIN	4020772070045
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Magasság	20 mm
Teljes hossz	125 mm
Felfogó csavarokhoz	M12; M14
Szélesség	40 mm
Horonyszélesség	14 mm
Típus	6314
Szabvány	DIN 6314
Termék fajtája	Szorítóvas