



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M12; M14
Magasság	25 mm
Szélesség	40 mm
Teljes hossz	200 mm
Horonyszélesség	14 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas