

**Szorítóvas hajlított, DIN 6316, Horonyszélesség×teljes hossz: 7X60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371800 7X60
GTIN	4020772071028
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M6
Teljes hossz	60 mm
Szélesség	20 mm
Horonyszélesség	7 mm
Magasság H	20 mm
Magasság H ₂	10 mm
Típus	6316
Szabvány	DIN 6316
Termék fajtája	Szorítóvas