



Villás szorítóvas letörve, DIN 6315 B, Horonyszélesség×teljes hossz: 26X200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371600 26X200
GTIN	4020772070588
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Magasság	40 mm
Szélesség	66 mm
Felfogó csavarokhoz	M24
Teljes hossz	200 mm
Horonyszélesség	26 mm
Típus	6315B
Szabvány	DIN 6315 B
Termék fajtája	Szorítóvas