

**Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 18X160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371000 18X160
GTIN	4020772070069
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

**Műszaki leírás**

Magasság	25 mm
Felfogó csavarokhoz	M16; M18
Szélesség	50 mm
Horonyszélesség	18 mm
Teljes hossz	160 mm
Típus	6314
Szabvány	DIN 6314
Termék fajtája	Szorítóvas