



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 18X250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 18X250
GTIN	4020772070915
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M16; M18
Magasság	30 mm
Szélesség	50 mm
Teljes hossz	250 mm
Horonyszélesség	18 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas