

**Szorítóvas hajlított, DIN 6316, Horonyszélesség×teljes hossz: 26X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371800 26X200
GTIN	4020772071103
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M24
Szélesség	70 mm
Horonyszélesség	26 mm
Teljes hossz	200 mm
Magasság H	70 mm
Magasság H ₂	35 mm
Típus	6316
Szabvány	DIN 6316
Termék fajtája	Szorítóvas