

**Szorítóvas hajlított, DIN 6316, Horonyszélesség×teljes hossz: 11X100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371800 11X100
GTIN	4020772071042
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

**Műszaki leírás**

Horonyszélesség	11 mm
Teljes hossz	100 mm
Felfogó csavarokhoz	M10
Szélesség	30 mm
Magasság H	30 mm
Magasság H <sub>2</sub>	15 mm
Típus	6316
Szabvány	DIN 6316
Termék fajtája	Szorítóvas