

**Villás szorítóvas letörve, DIN 6315 B, Horonyszélesség×teljes hossz:
26X315mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371600 26X315
GTIN	4020772070601
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	315 mm
Szélesség	66 mm
Magasság	40 mm
Felfogó csavarokhoz	M24
Horonyszélesség	26 mm
Típus	6315B
Szabvány	DIN 6315 B
Termék fajtája	Szorítóvas