

**Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 22X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371000 22X200
GTIN	4020772070083
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Horonyszélesség	22 mm
Szélesség	60 mm
Felfogó csavarokhoz	M20; M22
Teljes hossz	200 mm
Magasság	30 mm
Típus	6314
Szabvány	DIN 6314
Termék fajtája	Szorítóvas