

**Szorítóvas hajlított, DIN 6316, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Szélesség	40 mm
Horonyszélesség	14 mm
Felfogó csavarokhoz	M12; M14
Teljes hossz	125 mm
Magasság H	40 mm
Magasság H ₂	20 mm
Típus	6316
Szabvány	DIN 6316
Termék fajtája	Szorítóvas