

**Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 26X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371000 26X200
GTIN	4020772070090
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

**Műszaki leírás**

Magasság	30 mm
Horonyszélesség	26 mm
Teljes hossz	200 mm
Felfogó csavarokhoz	M24
Szélesség	70 mm
Típus	6314
Szabvány	DIN 6314
Termék fajtája	Szorítóvas