



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 26X250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Szélesség	70 mm
Horonyszélesség	26 mm
Magasság	40 mm
Teljes hossz	250 mm
Felfogó csavarokhoz	M24
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas