



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton, Típus: 120SF



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 441150 120SF |
| GTIN | 7290005395116 |
| Árucikk kategória | 46G |

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Univerzális mérőóra-befogó finombeállítással, Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 col befogószárhoz és tartóprizmával rendelkező mérőkészülékekhez.

Párbeszédablak szöveg:

Finombeállítás a mérőóra befogónál

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|--------|
| Mágnestalp magassága | 35 mm |
| Mágnestalp hossza | 40 mm |
| Maximális terhelés | 2,7 kg |
| Kinyúlás | 178 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Csuklós kar hossza L ₁ | 56 mm |
| Mágnestalp szélessége | 30 mm |
| Csuklós kar hossza L ₂ | 51 mm |
| Tartóerő | 320 N |
| Csatlakozó menet alul | M5 |
| Termék fajtája | Mérőóra állvány |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Állványtalp Típus S | 442120 S |
| Állványtalp Típus S | 442140 S |
| Befogó mérőállványhoz Típus CA | 442100 CA |
| 3-D csuklós kar Típus 120 | 442110 120 |
| Befogó mérőállványhoz Típus H | 442100 H |
| Befogó mérőállványhoz Típus K1 | 442100 K1 |
| Befogó mérőállványhoz Típus K2 | 442100 K2 |
| Befogó mérőállványhoz Típus 2SM | 442100 2SM |
| Befogó mérőállványhoz Típus QR | 442100 QR |
| Befogó mérőállványhoz Típus 2SM | 442104 2SM |
| 3-D csuklós kar Típus 120 | 442114 120 |
| Állványtalp finombeállítással Típus S | 442125 S |