



## Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton, Típus: N1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	441190 N1
GTIN	7290005394287
Árucikk kategória	46G

### Leírás

#### Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.

Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. **Vario** mérőműszer felfogó Ø 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.

#### Finombeállítás a mérőóra befogónál.

#### Opcionális tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

### Műszaki leírás

Oszlop Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Keresztkar Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Oszlop magassága L <sub>2</sub>	203 mm
Keresztkar hossza L <sub>1</sub>	185 mm

Mágnestalp szélessége	50 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet
Mágnestalp hossza	60 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Tartóerő	800 N
Termék fajtája	Mérőóra állvány

## Tartozék

Állványtalp Típus 0	442120 0
Állványtalp Típus V	442120 V
Állványtalp Típus 1	442120 1
Rudazat rögzítő univerzális mérőóra állványokhoz mérőóra állványrudazat Ø-höz 12/14 mm	440351 12/14
Vario mérőóra befogó Típus FA1500	440401 FA1500
Állványtalp Típus 1	442140 1
Állványtalp Típus 0	442140 0
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0