

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón, Kinyúlás: 550mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	440800 550
GTIN	2050001652843
Árucikk kategória	46Q

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. **Mágneses láb** prizmás talppal. Erős állandó mágnes. Forgókapcsoló a mágneses erő be- és kikapcsolására. A mágneses erő a sík hátoldalon és a prizmás talpon keresztül hat.

Tartalom:

440868 sz. 2 méretű mágnes talp.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Műszaki leírás

Mágnestalp hossza	81 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Csatlakozó menet	M10 külső menet
Tartóerő	1000 N
Kinyúlás	550 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Tartalék dugattyú Típus 4	440830 4
Csillagfogantyú Típus 4	440850 4
Mérőóra tartó	440860
Tömítőgyűrű készlet Típus 1	440855 1
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859